

Oak90


Progettare la scala.

Oak90 è composta da 11, 12, 13, 14, 15 o 16 alzate con supporti in acciaio e da un lato di ringhiera.

Le piantine indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili con le scale

Oak90 I rettilinea, **Oak90 L** a 1/4 di giro e **Oak90 U** a 2/4 di giro.

Oak90 è regolabile in alzata, pedata e rotazione. Il **senso di rotazione** della scala può essere orario o antiorario.



IL FORO ESISTE?

Cerca tra le piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno un gradino.

IL FORO DEVE ESSERE ANCORA REALIZZATO?

Individua tra le piantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della piantina meno un gradino.




configurazione a L



configurazione a U



configurazione a I




tipologia di foro


La scala è regolabile in pedata, alzata e rotazione.

TIPOLOGIA DI SCALA	70	80	90
A	18,5 + 23,5	18,5 + 23,5	18,5 + 23,5
B	64	74	84
C	29	33	33
E	5	5	5
F	66 + 70	76 + 80	86 + 90
G	65	75	85
H	2 + 6	2 + 6	2 + 6
L	70	80	90
M	71	81	91
N	64	74	84
P	18 + 22	22 + 26	22 + 26
R	75	85	95
T	72 + 76	82 + 86	92 + 96


le misure sono in cm.



vista frontale
con 1 lato di ringhiera



vista frontale
con 2 lati di ringhiera



vista in pianta con ingombri

Oak90 / scheda tecnica

Oak90 è composta da 12 gradini con 13 alzate e da un lato ringhiera. I gradini completi di ringhiera sono larghi 70 cm, 80 cm o 90 cm.

Oak90 ha tre configurazioni:

- forma a I rettilinea
- forma a L 1/4 di giro
- forma a U 2/4 di giro.

Oak90 è regolabile in altezza, pedata e rotazione.





Tabella 1

				ARTICOLI SUPPLEMENTARI	
	ALTEZZA SCALA IN CM	GRADINI	ALZATE	GRADINI	CORRIMANO
▶ INCREMENTI	da 298 a 372	15	16	+ 3	+ 1
	da 279 a 349	14	15	+ 2	+ 1
	da 261 a 325	13	14	+ 1	-
STANDARD	da 242 a 302	12	13	12 GRADINI IN LEGNO MASSELLO + SUPPORTI IN ACCIAIO + UN LATO RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI	
◀ DECREMENTI	da 224 a 278	11	12	-	-
	da 205 a 255	10	11	-	-



ALZATE REGOLABILI DA 18,5 A 23,5 CM



VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



oraria



antioraria

RINGHIERA SUPPLEMENTARE

La ringhiera supplementare esterna **Oak90**, composta da 5 colonnine, corrimano e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro. La ringhiera esterna allarga la misura della scala di 5 cm.

Nei disegni 2, 3 e 4 è possibile contare il numero di colonnine necessarie sul lato esterno della scala. Le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno.

Esempio: se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala **Oak90L** con larghezza 80 cm, occorre sommare la quantità di colonnine: $2+4+4=10$. Occorre quindi ordinare 2 ringhiere esterne supplementari.

BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

Consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.

GRADINI/ CORRIMANI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 372 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di corrimano supplementari (Tab. 1).

SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

* www.fontanot.staircases.co.uk/01k


TINTA LEGNO

CHIARA




COLORE ACCIAIO


BIANCO E GRIGIO GHISA




Disegno 1



Disegno 2



Disegno 3



Disegno 3

ESEMPIO

Se si desidera acquistare **OAK90L** da $13 + 3 = 16$ alzate con la ringhiera supplementare occorrono i seguenti articoli:

- 1 SCALA **OAK90L** (standard)
- 3 **GRADINI SUPPLEMENTARI**
- 1 **CORRIMANO SUPPLEMENTARE**



WWW.FONTANOT.IT

Scegli la tua configurazione.

Oak90


LARGHEZZA 70_80_90 con **13 ALZATE**

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- primi due gradini fuori dal foro soletto
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	95
80	281-317	86
70	235-271	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	119
80	259-291	109
70	217-249	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	141-145
80	237-265	131-135
70	199-227	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	163-171
80	215-239	153-161
70	181-205	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	185-197
80	193-213	175-187
70	163-183	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	207-223
80	171-187	197-213
70	145-161	167-183



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	229-249
80	149-161	219-239
70	127-139	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	251-275
80	127-135	241-265
70	109-117	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249

13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	295-327
80	83	285-317
70	73	239-271




L (cm)	A (cm)
90	275-319
80	275-319
70	227-271


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	95
80	215-239	159	86
70	181-205	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	119
80	193-213	159	109
70	163-183	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	141-145
80	171-187	159	131-135
70	145-161	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	163-171
80	149-161	159	153-161
70	127-139	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	185-197
80	127-135	159	175-187
70	109-117	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	229-249
80	83	159	219-239
70	73	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	95
80	193-213	181-185	86
70	163-183	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	119
80	171-187	181-185	109
70	145-161	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	141-145
80	149-161	181-185	131-135
70	127-139	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	163-171
80	127-135	181-185	153-161
70	109-117	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	185-197
80	105-109	181-185	175-187
70	91-95	157-161	149-161



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	207-223
80	83	181-185	197-213
70	73	157-161	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	95
80	171-187	203-211	86
70	145-161	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	119
80	149-161	203-211	109
70	127-139	175-183	95


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	141-145
80	127-135	203-211	131-135
70	109-117	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	163-171
80	105-109	203-211	153-161
70	91-95	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	185-197
80	83	203-211	175-187
70	73	175-183	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	95
80	149-161	225-237	86
70	127-139	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	119
80	127-135	225-237	109
70	109-117	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	141-145
80	105-109	225-237	131-135
70	91-95	193-205	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	163-171
80	83	225-237	153-161
70	73	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	267-283	95
80	127-135	247-263	86
70	109-117	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	119
80	105-109	247-263	109
70	91-95	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	95
80	105-109	269-289	86
70	91-95	229-249	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	119
80	83	269-289	109
70	73	229-249	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	95
80	83	291-315	86
70	73	247-271	76